

## PRESSALIT CARE -SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ

### Forssan Säätokaluste Oy



Pressalit Care -säättöjärjestelmää käytetään keittiöissä, joissa on tarvetta muuttaa työtason tai yläkaappien asemaa esim. käyttäjän vamman tai usean erilaisen käyttäjän takia. Säättöjärjestelmä voidaan asentaa niin uusiin kuin vanhoihin keittiökaluusteisiin.

#### TOIMINTA

Keittiökaappien ja työtasojen korkeutta säädetään sähköisesti työtason etulevyssä olevista painikkeista tai erikseen vapaana olevasta käsiohjaimesta. Sähkökäyttöinen nostomekanismi toimii heikkovirralla (24 V). Käyttöturvallisuuden takia toimitukseen sisältyy turvakatkaisin, joka pysäyttää liikkeen aina esteen kohdatessa.

#### NOSTOMEKANISMIN MITOITUS


Nostomekanismi valmistetaan tehtaalla aina mittojen mukaan tapauskohtaisesti, jolloin keittiössä voidaan vapaasti käyttää myös erikoismittaisia kalusteita. Myös kulmamalliset keittiöratkaisut voidaan toteuttaa Pressalit Care -nostomekanismin avulla.



*Pöytätasojen korkeusasemaa voidaan muuttaa portaattomasti 300 mm.*



*Yläkaappien korkeusasemaa voidaan samoin portaattomasti muuttaa korkeussuunnassa 350 mm ja syvyyssuunnassa 150 mm.*



**PÖYTÄTASON NOSTOMEKANISMI**

Nostomekanismiin kuuluvat kaksi seinään kiinnitettyä teleskoopijalkaa, välikannatin, jossa on vähintään kaksi konsolia, ja säätökytkin.

Työtaso voidaan varustaa joustavalla vesi- ja viemäriiitännällä sekä liitännän peittävällä suojalevyllä.

Työtason pituus:	600...1200 mm (2 konsolia)
	1201...2000 mm (3 konsolia)
	2001...2400 mm (4 konsolia)
Työtason syvyys	600...650 mm (riittävä jalkatila)
Säätökorkeus:	300 mm
Suurin kuorma:	200 kg (tasaisesti jaettuna)

**YLÄKAAPISTON NOSTOMEKANISMI**

Nostomekanismiin kuuluvat yksi tai kaksi seinään kiinnitettyä nostomoottoria, kaksi välikannatinta ja säätökytkin.

Kaappia voidaan liikutella sekä pysty- että syvyysuunnassa.


Kaapin leveys:	400...1200 mm (1 moottori)
	1200...2400 mm (2 moottoria)
Säätövara:	350 mm, pystysuunnassa
	150 mm, syvyysuunnassa
Suurin kuorma:	110 kg / 1 moottori
	220 kg / 2 moottoria



Jalan alumiininen suojakuori kiinnitetään seinään.



Pöytätason ja kaappien ohjauskytkimet on sijoitettu tason etureunaan.




Kaapin takana käytetään peitelevyä, jos kaapin korkeus on pienempi kuin 710 mm.



Kaapin korkeusasemaa ohjataan työtason etureunan kytkimellä.




Johdot voidaan kuljettaa kätevästi johtokourussa.



Turvalista pysäyttää tason liikkeen törmätessään esteeseen.



Ohjausyksikkönä voi olla myös käsisäädin.

**MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA**

**Forssan Säätökaluste Oy**  
 Kaukjärventie 51  
 30100 FORSSA  
 Puhelin (03) 433 5170  
 Faksi (03) 433 5172  
 veijo.makinen@forssansk.fi  
 www.forssansk.fi



**FORSSAN**  
**SÄÄTÖKALUSTE**